










Set di interruttori a bilanciere 2 moduli (1+1) scrivibili



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante (verniciato)	2202 01	1	33,27	07	4010337012399
 bianco puro brillante (verniciato)	2202 03	1	33,27	07	4010337012405
 bianco puro satinato (verniciato)	2202 27	1	33,27	07	4010337013440
 antracite (verniciato)	2202 28	1	36,58	07	4010337012412
 color alluminio (verniciato)	2202 26	1	40,34	07	4010337012429
 nero opaco (verniciato)	2202 005	1	40,34	07	4010337038337
 grigio opaco (verniciato)	2202 015	1	40,34	07	4010337083863
 acciaio inox	2132 602	1	32,09	07	4010337020103

Avvisi

- I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata.

- I set di interruttori a bilanciare scrivibili e i set di interruttori a bilanciare senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta.
 - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio diciture Gira.
 - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com.
-