









## Set di interruttori a bilanciare 4 moduli (1+3) scrivibili



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante (verniciato)	2204 01	1	58,78	07	4010337012474
 bianco puro brillante (verniciato)	2204 03	1	58,78	07	4010337012481
 bianco puro satinato (verniciato)	2204 27	1	58,78	07	4010337013464
 antracite (verniciato)	2204 28	1	62,10	07	4010337012498
 color alluminio (verniciato)	2204 26	1	65,83	07	4010337012504
 nero opaco (verniciato)	2204 005	1	65,83	07	4010337038429
 grigio opaco (verniciato)	2204 015	1	65,83	07	4010337083887
 acciaio inox	2134 602	1	51,43	07	4010337020264

### Avvisi

- I set di interruttori a bilanciare scrivibili e i set di interruttori a bilanciare con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilanciari viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata.

- I set di interruttori a bilanciare scrivibili e i set di interruttori a bilanciare senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta.
  - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio diciture Gira.
  - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
-