










## Set di interruttori a bilanciere 6 moduli (3+3) scrivibili



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante (verniciato)	2206 01	1	87,80	07	4010337012511
 bianco puro brillante (verniciato)	2206 03	1	87,80	07	4010337012528
 bianco puro satinato (verniciato)	2206 27	1	87,80	07	4010337013471
 antracite (verniciato)	2206 28	1	92,68	07	4010337012535
 color alluminio (verniciato)	2206 26	1	98,26	07	4010337012542
 nero opaco (verniciato)	2206 005	1	98,26	07	4010337038481
 grigio opaco (verniciato)	2206 015	1	98,26	07	4010337083894
 acciaio inox	2136 602	1	72,52	07	4010337020349

### Avvisi

- I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilancieri viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata.

- I set di interruttori a bilanciere scrivibili e i set di interruttori a bilanciere senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta.
  - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio diciture Gira.
  - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
-