










## Set di interruttori a bilanciare 2 moduli Plus scrivibili



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante (verniciato)	2212 01	1	46,00	07	4010337012559
 bianco puro brillante (verniciato)	2212 03	1	46,00	07	4010337012566
 bianco puro satinato (verniciato)	2212 27	1	46,00	07	4010337013488
 antracite (verniciato)	2212 28	1	50,07	07	4010337012573
 color alluminio (verniciato)	2212 26	1	53,10	07	4010337012580
 nero opaco (verniciato)	2212 005	1	53,10	07	4010337038368
 grigio opaco (verniciato)	2212 015	1	53,10	07	4010337083900
 acciaio inox	2142 602	1	36,26	07	4010337020165

### Avvisi

- I set di interruttori a bilanciare scrivibili e i set di interruttori a bilanciare con campo per targhetta possono essere dotati di una scritta personalizzata. L'ordinazione dei bilanciari viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata.

- I set di interruttori a bilanciare scrivibili e i set di interruttori a bilanciare senza campo per targhetta sono realizzati in metallo: in caso di applicazioni a radiofrequenza la portata può risultare ridotta.
  - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio diciture Gira.
  - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
-