


**Modulo alimentazione di tensione USB 2 canali****Tipo A/tipo A**

Specifiche	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
nero	2359 00	1/5	72,69	02	4010337084655

**Caratteristiche**

- Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A.
- Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili.

**Dati tecnici**

Corrente di carica:	max 3 A
Tensione nominale	
- Primario:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Secondario:	5 V ( $\pm 5\%$ )
Stand-by:	$\leq 0,15$ W
Profondità di montaggio:	32 mm
Temperatura ambiente:	da +10 °C a +40 °C
Rendimento:	$\geq 75\%$
Conforme alla norma:	DIN EN 60950-1/A2

**Contenuto della fornitura**

- Il cavo USB tipo A non è in dotazione.