

## Modulo alimentazione di tensione USB PD 1 modulo



| Specifica  | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|--|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco | 2362 00   | 1  | 85,00                 | 02 | 4010337125259 |
|  nero | 2363 00   | 1  | 85,00                 | 02 | 4010337125242 |

## Caratteristiche

- Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l'apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
- L'apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall'alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
- Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
- Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
- 1 presa USB di tipo C.
- A prova di cortocircuito e sovraccarico.
- Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

## Dati tecnici

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tensione nominale:       | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Tensione di uscita:      | 5 - 20 V DC              |
| Corrente di uscita:      | max 3,25 A               |
| Potenza di carica:       | 15 - 65 W                |
| Stand-by:                | < 0,09 W                 |
| Classe di protezione:    | II                       |
| Sezione dei conduttori:  | max 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Profondità di montaggio: | 32 mm                    |
| Temperatura ambiente:    | da 0 °C a +35 °C         |