








Trasmettitore radiofrequenza a parete EnOcean 2 moduli



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 2422 01 | 1 | 100,04 | 02 | 4010337060420 |
|  bianco puro brillante | 2422 03 | 1 | 100,04 | 02 | 4010337060437 |
|  bianco puro satinato | 2422 27 | 1 | 100,04 | 02 | 4010337060451 |
|  antracite | 2422 28 | 1 | 102,81 | 02 | 4010337060468 |
|  color alluminio | 2422 26 | 1 | 106,94 | 02 | 4010337060444 |
|  nero opaco | 2422 005 | 1 | 106,94 | 02 | 4010337037095 |
|  grigio opaco | 2422 015 | 1 | 106,94 | 02 | 4010337084648 |

Caratteristiche

- Radiotrasmettitore per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a radioricevitori del sistema radio EnOcean.
- Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciante.

- Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Frequenza del segnale: | 868,3 MHz |
| Portata | |
| - in campo libero: | fino a 300 m |
| - all'interno di edifici: | circa 30 m |
| Temperatura ambiente: | da -25 °C a +65 °C |
| Umidità dell'aria: | da 0 a 95% (senza condensa) |

Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
 - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.
-

Contenuto della fornitura

- Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
-