









**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 moduli**  
Tipo A/tipo C



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante     | 2459 01   | 1  | 84,82                 | 02 | 4010337076223 |
|  bianco puro brillante     | 2459 03   | 1  | 84,82                 | 02 | 4010337076179 |
|  bianco puro satinato      | 2459 27   | 1  | 84,82                 | 02 | 4010337076186 |
|  antracite                 | 2459 28   | 1  | 86,30                 | 02 | 4010337076285 |
|  color alluminio           | 2459 26   | 1  | 93,39                 | 02 | 4010337076193 |
|  nero opaco                | 2459 005  | 1  | 93,39                 | 02 | 4010337076209 |
|  grigio opaco              | 2459 015  | 1  | 93,39                 | 02 | 4010337090151 |
|  acciaio inox (verniciato) | 2459 600  | 1  | 93,39                 | 02 | 4010337076148 |

## Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  - È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.
- 

## Dati tecnici

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tensione di ingresso:    | 220 - 250 V AC, 50/60 Hz                     |
| Connessione USB:         | 1 x tipo A, 1 x tipo C                       |
| Tensione di uscita USB:  | 5 V DC                                       |
| Corrente di carica       |  |
| - USB A:                 | max 2,4 A                                    |
| - USB C:                 | max. 3 A                                     |
| Stand-by:                | ≤ 80 mW                                      |
| Sezione dei conduttori   |  |
| - per conduttori da:     | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Profondità di montaggio: | 31 mm  |
| Temperatura ambiente:    | +5° C - +35° C                               |

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
  - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
  - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
- 

## Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
-