









**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Tipo A/tipo C**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2459 01	1	84,82	02	4010337076223
 bianco puro brillante	2459 03	1	84,82	02	4010337076179
 bianco puro satinato	2459 27	1	84,82	02	4010337076186
 antracite	2459 28	1	86,30	02	4010337076285
 color alluminio	2459 26	1	93,39	02	4010337076193
 nero opaco	2459 005	1	93,39	02	4010337076209
 grigio opaco	2459 015	1	93,39	02	4010337090151
 acciaio inox (verniciato)	2459 600	1	93,39	02	4010337076148

Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
 - È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.
-

Dati tecnici

Tensione di ingresso: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz

Connessione USB: 1 x tipo A, 1 x tipo C

Tensione di uscita USB: 5 V DC

Corrente di carica

- USB A: max 2,4 A

- USB C: max. 3 A

Stand-by: ≤ 80 mW

Sezione dei conduttori

- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Profondità di montaggio: 31 mm

Temperatura ambiente: +5° C - +35° C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
 - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
 - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
-

Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
-