









Trasmettitore a parete Bluetooth® 1 modulo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2461 01	1	106,45	02	4010337110712
 bianco puro brillante	2461 03	1	106,45	02	4010337101598
 bianco puro satinato	2461 27	1	106,45	02	4010337101604
 antracite	2461 28	1	108,91	02	4010337101611
 color alluminio	2461 26	1	112,62	02	4010337101628
 nero opaco	2461 005	1	112,62	02	4010337101635
 grigio opaco	2461 015	1	112,62	02	4010337110729

Caratteristiche

- Trasmettitore a radiofrequenza per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziane al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
- Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciante.

- Configurazione tramite app o NFC.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:	2,402 - 2,480 GHz
Protocollo radio:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaccia:	NFC
Portata	
- in campo libero:	fino a 75 m
- all'interno di edifici:	circa 10 m
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +65 °C
Umidità dell'aria:	da 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
 - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.
-

Contenuto della fornitura

- Radiotrasmittitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
-