








## Trasmettitore a parete Bluetooth® 2 moduli



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante  | 2462 01   | 1  | 105,33                | 02 | 4010337110736 |
|  bianco puro brillante | 2462 03   | 1  | 105,33                | 02 | 4010337101642 |
|  bianco puro satinato  | 2462 27   | 1  | 105,33                | 02 | 4010337101659 |
|  antracite             | 2462 28   | 1  | 107,72                | 02 | 4010337101680 |
|  color alluminio       | 2462 26   | 1  | 111,31                | 02 | 4010337101673 |
|  nero opaco            | 2462 005  | 1  | 111,31                | 02 | 4010337101666 |
|  grigio opaco          | 2462 015  | 1  | 111,31                | 02 | 4010337110743 |

### Caratteristiche

- Trasmettitore a radiofrequenza per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziane al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
- Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciante.

- Configurazione tramite app o NFC.

---

## Dati tecnici

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Frequenza del segnale:    | 2,402 - 2,480 GHz           |
| Protocollo radio:         | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Interfaccia:              | NFC                         |
| Portata                   |                             |
| - in campo libero:        | fino a 75 m                 |
| - all'interno di edifici: | circa 10 m                  |
| Temperatura ambiente:     | da -25 °C a +65 °C          |
| Umidità dell'aria:        | da 0 a 95% (senza condensa) |

---

## Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.
- 

## Contenuto della fornitura

- Radiotrasmittitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
-