








## Salvavita 30 mA



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2664 01	1	157,80	03	4010337011897
 bianco puro brillante	2664 03	1	157,80	03	4010337011903
 bianco puro satinato	2664 27	1	157,80	03	4010337011910
 antracite	2664 28	1	158,44	03	4010337011927
 color alluminio	2664 26	1	160,04	03	4010337011934
 nero opaco	2664 005	1	160,04	03	4010337037064
 grigio opaco	2664 015	1	160,04	03	4010337085232

### Caratteristiche

- Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
- Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.

## Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale:	16 A
Corrente di guasto nominale:	30 mA
Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +40 °C

---

## Avvisi

- Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira.
  - Montaggio in una scatola di installazione profonda.
-