








Salvavita 30 mA



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	2664 01	1	163,17	03	4010337011897
 bianco puro brillante	2664 03	1	163,17	03	4010337011903
 bianco puro satinato	2664 27	1	163,17	03	4010337011910
 antracite	2664 28	1	163,83	03	4010337011927
 color alluminio	2664 26	1	165,48	03	4010337011934
 nero opaco	2664 005	1	165,48	03	4010337037064
 grigio opaco	2664 015	1	165,48	03	4010337085232

Caratteristiche

- Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
- Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale:	16 A
Corrente di guasto nominale:	30 mA
Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +40 °C

Avvisi

- Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira.
 - Montaggio in una scatola di installazione profonda.
-