








**Presse doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1 modulo**



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 2731 01   | 1  | 20,83                 | 01 | 4010337881100 |
|  bianco puro brillante | 2731 03   | 1  | 20,83                 | 01 | 4010337881117 |
|  bianco puro satinato  | 2731 27   | 10 | 20,83                 | 01 | 4010337881124 |
|  antracite             | 2731 28   | 1  | 23,35                 | 11 | 4010337000778 |
|  color alluminio       | 2731 26   | 10 | 27,23                 | 11 | 4010337000761 |
|  nero opaco            | 2731 005  | 10 | 27,23                 | 11 | 4010337037538 |
|  grigio opaco          | 2731 015  | 1  | 27,23                 | 11 | 4010337085256 |

## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| Profondità di montaggio:  | 25 mm  |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da:                                  | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a +45 °C                             |

Altezza di montaggio: 17,5 mm

---

## Avvisi

- Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-