


## Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3102 00	10	21,02	01	4010337038672
 senza graffe di fissaggio	3812 00	1	21,02	01	4010337038689

### Dati tecnici

#### Profondità di montaggio

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

#### Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
----------------------------------------------	--------------------

#### Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

### Avvisi

- Collegabile anche illuminato.