







Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con bilanciere 2 moduli per la visualizzazione dello stato della camera d'albergo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	3104 01	1	39,70	01	4010337042495
 bianco puro brillante	3104 03	1	39,70	01	4010337042501
 bianco puro satinato	3104 27	1	39,70	01	4010337042525
 antracite	3104 28	1	40,20	11	4010337042532
 color alluminio	3104 26	1	43,48	11	4010337042518
 nero opaco	3104 005	1	43,48	11	4010337069812

Caratteristiche

- Interruttore per la visualizzazione dello stato della camera di albergo "Do not disturb" e "Make up room".
- Con blocco contro l'accensione da due punti.
- Bloccaggio elettrico e meccanico.
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.

- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W
