



## Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 senza graffe di fissaggio	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

### Caratteristiche

- Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3105 00: 32 mm  
- 24 mm: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W