




Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 senza graffe di fissaggio	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------