


## Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio Doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3105 13	10	22,56	13	4010337112341

### Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

### Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

### Contenuto della fornitura

-