

**Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ con piastra di montaggio
Doppio interruttore**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3105 13	10	24,16	13	4010337112341

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogen, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, passacavo e ingresso per il condotto.