




Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ invertitore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3107 00	10/100	21,02	01	4010337039174
 senza graffe di fissaggio	3817 00	10	21,02	01	4010337039181

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3107 00:	32 mm
- 3817 00:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.