




Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ Deviatore 2 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3108 00	10	28,25	01	4010337038979
 senza graffe di fissaggio	3818 00	10	28,25	01	4010337038757

Caratteristiche

- Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W