




**Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con elemento d illuminazione a LED arancio 230 V~
interruttore a 2 poli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3112 00	10	36,32	01	4010337038696
 senza graffe di fissaggio	3822 00	1	36,32	01	4010337038702

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Può essere illuminato anche ruotando di 180° il modulo LED.