




**Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con elemento d illuminazione a LED arancio 230 V~
interruttore a 2 poli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3112 00	10	37,48	01	4010337038696
 senza graffe di fissaggio	3822 00	1	37,48	01	4010337038702

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3112 00:	32 mm
- 3822 00:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Avvisi

- Può essere illuminato anche ruotando di 180° il modulo LED.

Contenuto della fornitura

- Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 0,5 mA arancione in dotazione.