


**Interruttore di controllo a bilanciare 10 AX 250 V~  
con campo per targhetta ed elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~  
Interruttore a 2 poli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	3112 30	10	48,04	14	4010337123873

## Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED arancione.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

## Dati tecnici

- Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>
- Potenza nominale  
- LEDi/CFLi: 100 W

## Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

## Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Heizung Ein/Aus" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 0,5 mA arancione in dotazione.