


Modulo interruttore di controllo a bilanciere
10 AX 250 V~ con elemento d illuminazione a LED arancio 230 V~, doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3115 00	10	31,00	01	4010337064473
 senza graffe di fissaggio	3825 00	1	31,00	01	4010337038900

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------