


**Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con elemento d illuminazione a LED arancio 230 V~
deviatore universale**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3116 00	10/100	25,71	01	4010337038955
 senza graffe di fissaggio	3826 00	10	25,71	01	4010337039037

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.