


**Interruttore di controllo a bilanciare 10 AX 250 V~
con piastra di montaggio
e elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3116 13	10	33,55	13	4010337112471

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

-- Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 0,5 mA arancione in dotazione.