


**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con campo per targhetta ed elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~
Deviatore universale**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  grigio | 3116 30 | 10 | 37,08 | 14 | 4010337123835 |

Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED arancione.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Heizung Ein/Aus" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 0,5 mA arancione in dotazione.