


**Modulo interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~
con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~
interruttore a 2 poli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3122 00	1	40,62	01	4010337038726
 senza graffe di fissaggio	3842 00	1	40,62	01	4010337064381

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Può essere illuminato anche ruotando di 180° il modulo LED.

Contenuto della fornitura

- Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 0,5 mA arancione in dotazione.