




**Modulo interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~  
con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~  
interruttore a 2 poli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3122 00	1	39,36	01	4010337038726
 senza graffe di fissaggio	3842 00	1	39,36	01	4010337064381

#### Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale

- LEDi/CFLi: 100 W

#### Avvisi

- Può essere illuminato anche ruotando di 180° il modulo LED.

#### Contenuto della fornitura

- L elemento di illuminazione a LED 230 V~, 0,5 mA è in dotazione.