



Modulo interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ deviatore universale, senza bilanciere



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|--------|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio | 3126 00 | 10/100 | 15,62 | 01 | 4010337039020 |
|  senza graffe di fissaggio | 3836 00 | 10 | 15,62 | 01 | 4010337038962 |

Dati tecnici

Profondità di montaggio

| | |
|------------|-------|
| - 3126 00: | 32 mm |
| - 3836 00: | 23 mm |

Sezione dei conduttori

| | |
|--|--------------------|
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm ² |
|--|--------------------|

Potenza nominale

| | |
|--------------|-------|
| - LEDi/CFLi: | 100 W |
|--------------|-------|

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.