


Modulo interruttore a pulsante 10 AX 250 V~invertitore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3127 00	10	25,04	01	4010337039198
 senza graffe di fissaggio	3837 00	1	25,04	01	4010337064404

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.