




## Modulo interruttore a pulsante 10 AX 250 V~doppio deviatore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3128 00	10	33,40	01	4010337039075
 senza graffe di fissaggio	3838 00	1	33,40	01	4010337064411

### Caratteristiche

- Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W