

## Modulo interruttore di controllo a pulsante 10 AX 250 V~ doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3135 00	1	38,29	01	4010337038917
 senza graffe di fissaggio	3845 00	1	38,29	01	4010337064398

### Dati tecnici

#### Profondità di montaggio

- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm

#### Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------