



Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo con morsetta N



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3150 00	10/100	12,29	01	4010337038788
 senza graffe di fissaggio	3870 00	10/100	12,29	01	4010337064596

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.