



Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|--------|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio | 3151 00 | 10/100 | 11,52 | 21 | 4010337038764 |
|  senza graffe di fissaggio | 3871 00 | 10 | 11,52 | 01 | 4010337064626 |

Dati tecnici

Profondità di montaggio

| | |
|------------|-------|
| - 3151 00: | 32 mm |
| - 3871 00: | 23 mm |

Sezione dei conduttori

| | |
|--|--------------------|
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm ² |
|--|--------------------|

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.