


Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo con contatto di segnalazione a parte



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3152 00	10	17,54	01	4010337038801
 senza graffe di fissaggio	3872 00	1	17,54	01	4010337064633

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3152 00: 32 mm
- 3872 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.