




## Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ commutatore 2 moduli



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio     | 3155 00   | 10 | 27,75                 | 01 | 4010337039112 |
|  senza graffe di fissaggio | 3875 00   | 10 | 27,75                 | 01 | 4010337064688 |

### Dati tecnici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Profondità di montaggio:   | 32 mm              |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm <sup>2</sup> |