


**Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con finestra di controllo e piastra di montaggio
Commutatore a 1 polo**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	3156 13	10	19,30	13	4010337112563

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

-