


## Modulo pulsante a bilanciere per veneziane 10 A 250 V~



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3158 00	10/100	27,93	01	4010337039235
 senza graffe di fissaggio	3878 00	10	27,93	01	4010337064442

### Caratteristiche

- Con blocco contro l'accensione da due punti.
- Bloccaggio elettrico e meccanico.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

### Avvisi

- Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.