

**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con campo per targhetta e
elemento d illuminazione a LED arancio 230 V~**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	3186 30	1	44,93	14	4010337125945

Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED arancione.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "Riscaldamento On/Off", "VERWARMING AAN/UIT" in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- Con elemento di illuminazione a LED 230 V~ 1,5 mA arancione in dotazione.