








Bilanciere con finestra di controllo e simbolo Presca



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 3291 01 | 1 | 7,27 | 01 | 4010337067108 |
|  bianco puro brillante | 3291 03 | 10 | 7,27 | 01 | 4010337067115 |
|  bianco puro satinato | 3291 27 | 1 | 7,27 | 01 | 4010337067139 |
|  antracite | 3291 28 | 1 | 7,81 | 11 | 4010337067146 |
|  color alluminio | 3291 26 | 1 | 11,08 | 11 | 4010337067122 |
|  nero opaco | 3291 005 | 1 | 11,08 | 11 | 4010337067092 |

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.

- Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-

Avvisi

- Per prese disinseribili.
-