










Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	3294 01	10	10,84	01	4010337041191
 bianco puro brillante	3294 03	10/100	10,84	01	4010337041429
 bianco puro satinato	3294 27	10	10,84	01	4010337041443
 antracite	3294 28	10	11,41	11	4010337041450
 color alluminio	3294 26	10	14,70	11	4010337041436
 nero opaco	3294 005	10	15,15	11	4010337065746
 grigio opaco	3294 015	10	15,15	11	4010337110507
 acciaio inox	3294 600	10	21,96	11	4010337045380

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-