


**Modulo interruttore a tirante 10 AX 250 V~  
interruttore a 2 poli**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3542 00	1	29,36	01	4010337064879
 senza graffe di fissaggio	3582 00	1	28,61	01	4010337064893

**Dati tecnici**

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm <sup>2</sup>
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

**Avvisi**

- Collegabile anche illuminato.