


Modulo interruttore a tirante 10 AX 250 V~ deviatore universale



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  con graffe di fissaggio | 3546 00 | 1 | 18,72 | 01 | 4010337064886 |
|  senza graffe di fissaggio | 3586 00 | 1/5 | 18,76 | 01 | 4010337064909 |

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm ² |
| Potenza nominale - LEDi/CFLi: | 100 W |

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.