








Bilanciere 2 moduli con finestra di controllo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	3631 01	1	10,83	01	4010337041108
 bianco puro brillante	3631 03	10	10,83	01	4010337041115
 bianco puro satinato	3631 27	1	10,83	01	4010337041153
 antracite	3631 28	1	11,34	11	4010337041160
 color alluminio	3631 26	1	14,68	11	4010337041146
 nero opaco	3631 005	1	14,68	11	4010337065722
 grigio opaco	3631 015	1	14,68	11	4010337110552

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

- Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-