




Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3106 00	10/100	10,23	21	4010337038931
 senza graffe di fissaggio	3816 00	10	10,23	21	4010337038948

Dati tecnici

Profondità di montaggio

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
--	--------------------

Potenza nominale

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.