


**Presse SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca Standard 55**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4157 01	1	23,68	01	4010337094500
 bianco puro brillante	4157 03	1	23,68	01	4010337094517

**Caratteristiche**

- Resistente ai raggi UV
- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

**Dati tecnici**

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>

**Avvisi**

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

## Contenuto della fornitura

- Set composto da presa SCHUKO con coperchio a cerniera, set di guarnizioni IP44 e placca Standard 55.

---