









Presse SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a vite



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4180 01	1/5	7,28	01	4010337092797
 bianco puro brillante	4180 03	1/5	7,28	01	4010337092810
 bianco puro satinato	4180 27	1/5	7,28	01	4010337092834
 antracite	4180 28	1/5	8,86	11	4010337092841
 color alluminio	4180 26	1/5	13,52	11	4010337092827
 nero opaco	4180 005	1/5	13,52	11	4010337092780
 grigio opaco	4180 015	1/5	13,52	11	4010337092803
 acciaio inox	4180 600	1	21,91	11	4010337092858

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a topa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
-